



14360001

**Wip met tekstv. berker Arsys, alu (brons)**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Materiaal**

Kleur Lichtbrons

RAL-code 3012

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Aluminium

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm

Breedte 70 mm

Diepte 25 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Tekst Met tekstveld

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker  
Voor wissel-/kruisschakelaar