



LFS4006049016

Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm blanc

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm

**Matière**

Matière	Aacier
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Convient pour**

LFS 40x60

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

