



14360002

Wip met tekstv. berker Arsys, alu (goud)

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Goud
RAL-code	1004
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	70 mm
Diepte	25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Tekst	Met tekstveld
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----