



FD72GN

Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie 168 mod., vide à compléter,sans porte

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1200 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK07

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Métal Plastique

Equipement

Nombre de rangées	7
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----