




LFS602005VERZ

Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 60x200mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 60 mm  |
| Largeur | 200 mm |

Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

Matières

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | Acier     |
| Traitement | Galvanisé |
| Couleur    | Zinc      |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

Normes

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|----------------------------------------------------------|----|

Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Avec film de protection | No |
|-------------------------|----|

Adapté à

|            |  |
|------------|--|
| LFS 60x200 |  |
|------------|--|

Illustrations | dessins

