



LFS602005VERZ

**Plochý roh kanálu LFS 60x200, pozink.**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 60 mm  |
| Šířka | 200 mm |

**Příslušenství**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

**Nastavení**

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Materiál**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Ocel        |
| Povrch   | Pozinkované |
| Barva    | Zinek       |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK08 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

**Normy**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Vybavení**

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

**Ilustrace a výkresy**

