



SVS411B



bouton poussoir 1F impulsion + Voyant vert 230VAC QC passage de barre

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	1
Avec lampe de signalisation	Oui

#### Courant électrique

Courant de contact momentané	16 A
Courant assigné nominal	16 A

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	66 mm

#### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

#### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

### Illustrations | dessins

