



SVS411B



BP 1F impulsion+Voyant vert 230V SanVis passage de barre

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	1
Avec lampe de signalisation	Oui

Courant électrique

Courant de contact momentané	16 A
Courant assigné nominal	16 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	66 mm

Tension

Tension nominale d'isolement U_i	250 V
Tension assignée d'emploi U_e	230 - 230 V

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Illustrations | dessins

