



SVS411B



## Drukknop met impulsie + verklikker - 1NO - 16A - 1MOD. - QC

### Technische karakteristieken

#### Uitrusting

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Aantal wisselcontacten   | 0  |
| Aantal verbreekcontacten | 0  |
| Aantal NO contacten      | 1  |
| Met signaallamp          | Ja |

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Impulsstroom    | 16 A |
| Nominale stroom | 16 A |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 66 mm    |

#### Spanning

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$ | 250 V       |
| Nominale spanning $U_e$         | 230 - 230 V |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
|---------------|----|

### Afbeeldingen | tekeningen

