



6118913502

W.1 Adapter natynkowy 1-kr, IP55, biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	56 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Akcesoria

Z pokrywą ramy	Tak
----------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
-----------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak