



ESC363

### Контактор 63А, 3НВ, 230В

#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

Тип контактів	3NO
---------------	-----

##### Електричний струм

Номінальний струм	63 А
-------------------	------

##### Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

##### Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	4000 V
----------------------------------------------------	--------

##### Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

##### Напруга

Номінальна напруга ізоляції $U_i$	440 V
-----------------------------------	-------

Номінальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
-------------------------------------------	-------------

Командна напруга AC	230 - 230 V
---------------------	-------------

Командна напруга DC	0 - 0 V
---------------------	---------

##### Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

##### Використання

Категорія використання	AC-7a/AC-7b
------------------------	-------------

##### Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
------------------------------------------	-------------

##### Витривалість

Кількість механічних процесів	100000
-------------------------------	--------

Електрична тривкість - кількості циклів	30000
-----------------------------------------	-------

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	16,50 W
--------------------------------------------------------	---------

Пускова потужність, що поглинається	62,50 VA
-------------------------------------	----------

##### Розміри

Висота	85 mm
--------	-------

Ширина	54 mm
--------	-------

Глибина	60 mm
---------	-------

##### Під'єднання

Кількість контактів	3
---------------------	---

##### Обладнання

Кількість контактів NO	3
------------------------	---

Кількість контактів NC	0
------------------------	---

З вимикачем для ручного перемикаччя	Hi
-------------------------------------	----

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
----------------------------------------	--------------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------------	--------------------------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----