




47733525



Presa SCHUKO tripla orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	217 mm
Profondità	64 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale
-------------------	---

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Cablaggio	Inserti con cablaggio passante
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si