



15711606

Bilanciere doppio avvitabile Berker B.3/B.7 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Elemento di controllo/comando | Doppio bilanciere |
|-------------------------------|-------------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Antracite |
| Codice RAL | 7021 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 54,90 mm |
| Larghezza | 55,70 mm |
| Profondità | 22 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Testo

| | |
|-------------------|--|
| Stampa | Senza stampa |
| Tipo di montaggio | Per fissaggio a vite |
| Custodia | Con tappo di copertura per il montaggio a vite |

Adatto per

| |
|----------------|
| BERKER S.x/B.x |
|----------------|