



LF6023057030

**LF/FB, vlakke hoek voor goot 60x230 mm, grijs**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 61 mm  |
| Breedte | 230 mm |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

**Materiaal**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal              | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                  | Grijs                                 |
| RAL-kleur              | 7030                                  |

**Veiligheid**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Uitrusting**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Geschikt voor**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| FB 60x230 / LF 60x230 |  |
|-----------------------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |