



HZI855

## ATS controller + COM voor vermogensomschakelaars (HIB & scheiders)

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub> | 230 - 415 V |
|----------------------------------|-------------|

#### Uitvoering

|            |        |
|------------|--------|
| Bussysteem | MODBUS |
|------------|--------|

#### Aansluiting

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede uitgangen met massieve aders | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede uitgangen soepele aders      | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Type connector/steker bussysteem               | RS485                     |
| Aansluitwijze bus-ingang                       | Schroefaansluiting        |
| Aansluitwijze ingang                           | Schroefaansluiting        |
| Type aansluiting uitgang                       | Schroefaansluiting        |

#### Samenstelling

|                  |     |
|------------------|-----|
| Aantal uitgangen | 6   |
| Aantal ingangen  | 6   |
| Type display     | LCD |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -30 - 70 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 70 °C |

#### Installatie, montage

|               |      |
|---------------|------|
| Gemonteerd op | Deur |
|---------------|------|

#### Vermogen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Opgenomen vermogen in W | 10 W |
|-------------------------|------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP65 |
|--------------------------------------------|------|

#### Installatie, montage

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Aandraaimoment besturings- en hulpcontact | 0,6 - 5 NM |
|-------------------------------------------|------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |