



HZI825

## ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ HIB

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  240 - 415 V

#### Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus MODBUS

#### Σύνδεση

Διατομή εξόδου με άκαμπτο αγωγό 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Έξοδος διατομής με εύκαμπτο αγωγό 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus RS485

Τύπος σύνδεσης είσοδος bus Βιδωτοί ακροδέκτες

Είσοδος τύπου σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τύπος σύνδεσης εξόδου Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 4

Αριθμός εισόδων 5

Είδος ένδειξης LCD

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 70 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -30 - 70 °C

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος 10 W

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP4X

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Όνομαστική ροπή σφίξιματος του κυκλώματος ελέγχου και των βοηθητικών επαφών 0,58 - 0,58 Nm