



47140004

**WCD RA, steek, berker Arsys, edelstaal**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
RVS

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

**Identificatie**

Met opdruk Nee

---

**Teksten**

---

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

---