



SPA090

Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Maks. pražnjenje (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

##### Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže TN-C  
TN-S  
TT

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

##### Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom Da

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Napon

Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1 1,20 kV

Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1 264 V

Nazivni radni napon Ue 240 - 415 V

Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11 1,7 kV

##### Arhitektura

Broj polova 1

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 80 °C

##### Dimenzije

Visina 47,3 mm

Širina 17,5 mm

Dubina 67,3 mm

##### Kontrole i indikatori

Sa indikacijskom lampicom Da

##### Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643 T1  
T2

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da