



SPA090

Výměnný modul L-N(PEN) pro SPA9x, 12,5 kA

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-C TN-S TT
----------	--------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
---------------	------------------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ano
--------------------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Napětí

Úroveň napětové ochrany U _p podle IEC 61643-1	1,20 kV
Trvalé provozní napětí U _c podle IEC 61643-1	264 V
Provozní napětí AC	240 - 415 V
Úroveň U _p napětí U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,7 kV

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	47,3 mm
Šířka	17,5 mm
Hloubka	67,3 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano
--------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano