




80440100



KNX termostat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
Příkon během provozu	25 mA

Funkce

Centrální funkční jednotka pro vysílač/aktor	Ano
Integrovaný přijímač DCF77	Ne
Možnost paralelní služby	Ne
S místním ovládáním	Ano

Materiál

Skupina materiálů	Umělá hmota
Barva	Černá
Kód RAL	9005

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěná hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	26 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
Třída energetické účinnosti	IV (2%)

Napětí

Pomocné napnutí	24 - 24 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

Texty

Funkce	Se zámekem na klíč S prázdninovým spínáním S funkcí ochrany proti mrazu
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Komfortní, standardní a noční teplota Měření teploty interním a/nebo připojitelným dálkovým čidlem se zprůměrováním
Způsob montáže	S rozpěrnými přichytkami Pro montáž pod omítku a do dutých přiček Pro samostatnou montáž Pro svislou montáž
Spojka	S přídatným připojením pro externí čidla teploty podlahy / dálková čidla