



HBD401H

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato H630 4 Poli 400 A

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|----------------------------|---------|
| Corrente nominale | 400 A |
| Sensibilità $I_{\Delta n}$ | 30 mA |
| | 100 mA |
| | 300 mA |
| | 1000 mA |
| | 3000 mA |
| | 6000 mA |

Architettura

| | |
|----------------|---|
| Numero di poli | 4 |
|----------------|---|

Protezione

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo di corrente residua | A |
|--------------------------|---|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Condizioni di impiego

| | |
|---|--------|
| Tensione di isolamento nominale U_i | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp} | 6000 V |