



LFS601003VERZ

Angle extérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Convient pour

LFS 60x100

Illustrations | dessins

