



LFS601003VERZ

tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x100mm, ocynkowany

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	100 mm
Wymiar a	50 mm

Akcesoria

Typ akcesoriów	Formowany
----------------	-----------

Ustawienia

Zakres	90 - 90
--------	---------

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Tak
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Sprzęt

Z folią ochronną	Nie
------------------	-----

Konfiguracja

Nakładka	Tak
----------	-----

Odpowiednie do

LFS 60x100

Ilustracje | Rysunki

