




10142245

**Marco 4E, R.3, negro, brillo**

**Características técnicas**

**Capacidad**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Número de elementos | 4 |
|---------------------|---|

**Materiales**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Colour                   | Negro           |
| Código RAL               | 9005            |
| Acabado de la superficie | Brillante       |
| Material                 | Termoplástico   |
| Tratamiento              | Sin tratamiento |

**Dimensiones**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Altura      | 293,70 mm |
| Anchura     | 80,70 mm  |
| Profundidad | 9,90 mm   |

**Accesorios**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

**Instalación, montaje**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Posición de montaje/conexión | Horizontal<br>Vertical |
|------------------------------|------------------------|

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
| Resistencia al impacto IK           | IK05 |

**Texto**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo de montaje | Para montaje vertical y horizontal |
|-----------------|------------------------------------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Sin halógenos  | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |