



VU60NE

Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	27 W
---	------

Vybavení

Počet lišt	5
------------	---

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

Počet polí v šířce	1
--------------------	---

Zámek	Ne
-------	----

Má neutrální svorkovnici	Ne
--------------------------	----

Kapacita

Počet modulů	60
--------------	----

Počet polovičních modulových svorek na liště	120
--	-----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	880,50 mm
-------	-----------

Šířka	348 mm
-------	--------

Hloubka	94,50 mm
---------	----------

Vestavěná výška	865 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	335 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	90 mm
-------------------	-------

Počet jednotek šířky	12
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Kód RAL	9010
---------	------

Barva	Bílá
-------	------

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
---------------------------	-----

Montážní deska	Ne
----------------	----

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
---------------	------------------

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
--------------	----------------------------------

Test žhavicím drátem	650 °C
----------------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----