



ETC440

**Magneetschakelaar 40 A met handbediening + auto reset, 4 maak, 230 V AC 50Hz**

**Technische karakteristieken**

**Aansluiting**

|               |        |
|---------------|--------|
| Soort contact | 4 maak |
|---------------|--------|

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Spanning**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V      |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 440 V       |
| Nominale spanning Ue            | 400 - 400 V |
| Stuurspanning AC                | 230 - 230 V |
| Stuurspanning DC                | 0 - 0 V     |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

**Gebruik**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gebruikerscategorie | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Levensduur**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 30000  |

**Vermogen**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 14,30 W  |
| Verbruik bij inkomende stroom    | 62,50 VA |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte  | 64 mm |

**Aansluiting**

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal contacten | 4 |
|------------------|---|

**Uitrusting**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Aantal NO contacten                   | 4  |
| Aantal verbreekcontacten              | 0  |
| Met schakelaar voor manuele bediening | Ja |

**Aansluiting**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |