



1001208400

PI rec enj rot int/pou rot, R.cl, alu/no

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

Matières

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	81,40 mm
Largeur	81,40 mm
Profondeur	29 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage borne à vis
-----------------	-------------------------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Adapté à

SerR.Classic	
--------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui