




1001208400

**Afdekplaat met knevel, berker R.classic, aluminium zwart**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bedieningselement | Schakel |
|-------------------|---------|

**Materiaal**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Aluminium   |
| RAL-code              | 9006        |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |
| Materiaal             | Thermoplast |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 81,40 mm |
| Breedte | 81,40 mm |
| Diepte  | 29 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging<br>Schroefaansluiting |
|---------------|---------------------------------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

**Geschikt voor**

|                        |
|------------------------|
| Serie berker R.classic |
|------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |