



1001208400

**Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ R.CLASSIC ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

**Υλικά**

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

**Διαστάσεις**

Ύψος 81,40 mm

Πλάτος 81,40 mm

Βάθος 29 mm

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα  
Σύνδεση με βίδες

**Εξοπλισμός**

Πλακίδια φωτεινά Όχι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

**Κατάλληλο για**

Serie R.classic

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι