Ficha técnica do produto
EU100



EU100

Relé controlo p/ compress. mono.

Características técnicas

Capacidade	
Número de módulos	2
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C
Ligações	
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm²
Dimensões	
Altura	85 mm
Largura	35 mm
Profundidade	60 mm
Power supply	
Tensão de alimentação	3N, 400/230 V
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP30
Potência	
Potência	5 VA
Potência total dissipada em IN	4 W
Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Intensidade de corrente	
Classificação de corrente aceitável AC1	8 A
Modo de configuração	
Atraso ao desligar	200 s
Instalação / montagem	
Montagem	Calha DIN