



VU60EP

**Caja empotable golf serie VU, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Potencia**

Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$	27 W
---	------

**Equipo**

Número de carriles	5
Número de filas	5
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

**Capacidad**

Número de módulos	60
Número de terminales de semimódulos por raíl	120

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	880,50 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	94,50 mm
Altura de la instalación	865 mm
Anchura de instalación	335 mm

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	90 mm
Número de unidades de ancho	12

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Materiales**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
---	----

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta	Sí
-------------------------------------	----

**Equipo**

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

# Ficha de datos de producto

## VU60EP

---

### Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C

### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----