



EU101

**Relé controlo p/ compress. mono. c/ reg.**

**Características técnicas**

**Capacidade**

Número de módulos 2

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -20 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 70 °C

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Dimensões**

Altura 85 mm

Largura 35 mm

Profundidade 60 mm

**Alimentação**

Tensão de alimentação 3N, 400/230 V

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Segurança**

Índice de proteção IP IP30

**Potência**

Potência 5 VA

Potência total dissipada em IN 4 W

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Corrente elétrica**

Classificação de corrente aceitável AC1 8 A

**Modo de configuração**

Atraso ao desligar 200 s

**Instalação, montagem**

Montagem Sistema de barramento  
Calha DIN