



EU101

**Kontrolní relé 1-fázové (pro kontrolu napětí  $U_{min}/U_{max} \pm 5$  až 20%)**

**Technické vlastnosti**

**Kapacita**

Počet modulů	2
--------------	---

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-20 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 70 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Rozměry**

Výška	85 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	60 mm

**Napájení 230 V, záložní baterie 10 let**

Napájecí napětí	3N, 400/230 V
-----------------	---------------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

**Výkon**

Výkon	5 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4 W

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

**Elektrický proud**

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	8 A
---------------------------------------	-----

**Nastavení**

Doba zpoždění vypnutí	200 s
-----------------------	-------

**Instalace, montáž**

Montáž	System přípojnic Lišta DIN
--------	-------------------------------