



EU102

Relé controlo de tensão mono. c/ visor

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 70 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 35 mm

Profundidade 60 mm

Alimentação

Tensão de alimentação 3N, 400/230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Segurança

Índice de proteção IP IP30

Potência

Potência 5 VA

Potência total dissipada em IN 4 W

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Corrente elétrica

Classificação de corrente aceitável AC1 8 A

Modo de configuração

Atraso ao desligar 1200 s

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN