



EU102

Spänningskontrollrelä, 1-fas. Aktuell spänning visas på LCD-display.

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler 2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -20 - 55 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 6 mm²

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 35 mm

Djup 60 mm

Strömförsörjning

Driftspänning 3N, 400/230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP30

Ström

Ström 5 VA

Total effektförlust vid nominell märkström 4 W

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1 8 A

Installation, montering

Montering DIN-skena

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling 1200 s