



EU102

Spänningskontrollrelä, 1-fas. Aktuell spänning visas på LCD-display.

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	35 mm
Djup	60 mm

Strömförsörjning

Driftspänning	3N, 400/230 V
---------------	---------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Ström

Ström	5 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	4 W

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1	8 A
-----------------------------------	-----

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling	1200 s
----------------------------	--------