



ESC080

Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

6 A

Tension

Tension assignée d'isolement

240 V

Capacité

Nombre de modules

0,50

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 50 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1 - 6 mm²

Type de contacts

10+1F

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0,10 W

Dimensions

Hauteur

83 mm

Largeur

11 mm

Profondeur

60 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui