



ESC080

Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	240 V
------------------------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²
Soort contact	1 verbreek + 1 maak

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	11 mm
Diepte	60 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja