



ESC080

Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
-------------------------	-----

Tension

Tension assignée d'isolement	240 V
------------------------------	-------

Capacité

Nombre de modules	0.50
-------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm ²
Type de contact	1NO+1NF

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.10 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	11 mm
Profondeur	60 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui