



ESC080

Contacto auxiliar 1NA + 1NC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A
----------------------------	-----

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	240 V
------------------------------------	-------

Capacidad

Número de módulos	0,50
-------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 6 mm ²
Tipo de contactos	1NA + 1NC

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,10 W
--	--------

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	11 mm
Profundidad	60 mm

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí