



ESC080

Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	240 V
---------------------------------------	-------

Numero di moduli

Numero di moduli	0,50
------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 6 mm ²
Tipo di contatto	1NC+1NO

Potenza

Potenza dissipata totale	0,10 W
--------------------------	--------

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	11 mm
Profondità	60 mm

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si