



ESC080

Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	6 A
-----------------	-----

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	240 V
---------------------------------	-------

Pojemność

Liczba modułów	0,50
----------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 6 mm ²
Rodzaj styku	1NC+1NO

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,10 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	11 mm
Głębokość	60 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak