



ESC080

Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	6 A
------------------	-----

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	240 V
---------------------------------	-------

Capacidade

Número de módulos	0,50
-------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²
Tipo de contactos	1NF+1NA

Potência

Potência total dissipada em IN	0,10 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	11 mm
Profundidade	60 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim