



ESC080

Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	6 A
-----------------	-----

Napětí

Jmenovité izolační napětí	240 V
---------------------------	-------

Kapacita

Počet modulů	0,50
--------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²
Typ kontaktu	1R + 1S

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,10 W
--	--------

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	11 mm
Hloubka	60 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano