



ESC080

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	6 A
------------------	-----

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	240 V
-------------------------------	-------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0,50
-------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
---------------------------	-----------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 6 mm ²
-------------------------	-----------------------

Είδος επαφών	1NC+1NO
--------------	---------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,10 W
---	--------

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
------	-------

Πλάτος	11 mm
--------	-------

Βάθος	60 mm
-------	-------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
----------------------------------	-----

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----