



ESC080

Hjälpkontakt 6A 1NO+1NC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	6 A
-----------	-----

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	240 V
-----------------------------------	-------

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²
Anslutningstyp	1NC+1NO

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	11 mm
Djup	60 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja