



ESC080

Додатковий контакт 1NB+1N3

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 6 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i 240 V

Ємність

Кількість модулів 0,50

Умови використання

Робоча температура -10 - 50 °C

Температура зберігання / транспортування -40 - 80 °C

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 1 - 6 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 1 - 6 mm²

Тип контактів 1N3 + 1NB

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 0,10 W

Розміри

Висота 83 mm

Ширина 11 mm

Глибина 60 mm

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так