



ESC080

Додатковий контакт 1NB+1N3

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	6 A
-------------------	-----

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	240 V
-----------------------------------	-------

Ємність

Кількість модулів	0,50
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 6 mm ²

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,10 W
--	--------

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	11 mm
Глибина	60 mm

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes