




937622568

## Uitschakelaar 2-polig 12 V= met controleverlicht. rood, Integro chroom

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |     |
|---------------|-----|
| Schakelstroom | 5 A |
|---------------|-----|

#### Spanning

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nominale spanning | 12 V |
|-------------------|------|

#### Materiaal

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Kleur                   | Chroom                              |
| RAL-code                | 9006                                |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                                 |
| Materiaal               | Thermoplast                         |
| Oppervlakte behandeling | Verchroomd<br>Onbehandeld<br>Gelakt |

#### Identificatie

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
|---------------|--------------------------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie<br>Schroefbevestiging |
|---------------|-----------------------------------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afmetingen               | 55.50 x 55.50 mm |
| Inbouwdiepte             | 10 mm            |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 10 mm            |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------------------|------|

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 5 A |
|-----------------|-----|

#### Teksten

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging               |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                    |
| Verlichting   | Voor verlichtings- en controlecircuit |
| Schakelmodus  | 2-polig uit                           |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|