



937622535

Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	5 A
--------------------------	-----

Tensión

Tensión asignada	12 V
------------------	------

Materiales

Colour	Antracita
Código RAL	7021
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central
------------------------	---

Conectividad

Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	55.50 x 55.50 mm
Profundidad del montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	10 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP44
-------------------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	5 A
----------------------------	-----

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	2 polos desconexión

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----